

Garant**eco-avstickningsblad förstärkt, Höger, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 26/3mm**

Beställningsdata

Ordernummer	273864 26/3
GTIN	4045197778215
Artikelklass	21W

Beskrivning

Utförande:

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare 319133. 319140 – 319141 storlek RR eller LR.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

OBS!:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149.

Teknisk beskrivning

Höjd h ₁	21,4 mm
Spårbredd w	3 mm
för max. arbetsstycke-Ø	65 mm
Bladhöjd h ₅	26 mm
Serie	Eco
totallängd L	97 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej

Produktlag

Sticksvärd