

Garant**eco-avstickningsblad förstärkt, Höger, Bladhöjd h5 / spårbredd w: 26/3Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	273864 26/3L
GTIN	4045197778239
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare 319133. 319140 – 319141 storlek RR eller LR.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

OBS!:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149.

Teknisk beskrivning

för max. arbetsstycke-Ø	90 mm
Bladhöjd h ₅	26 mm
Spårbredd w	3 mm
Höjd h ₁	21,4 mm
Serie	Eco
totallängd L	109,5 mm
Användning	Höger
Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej

Produktlag

Sticksvärd