

Garant**eco-avstickningsblad förstärkt, Vänster, Bladhöjd h₅ / spårbredd w: 26/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	273865 26/3
GTIN	4045197778345
Artikelklass	21W

Beskrivning**Utförande:**

Med eco-kylning direkt vid skär och fri yta.

Passar till:

Hållare nr 273893; 273894; 274095; 274097 eller VDI-hållare 319132. 319140 – 319141 storlek RL eller LL.

Observera:

Monteringsnyckel nr 279920 beställs separat.

OBS!:

På grund av dess design är den inte kompatibel med EWS-fästen nr 319148 och 319149. Monteringsnyckeln nr 279920 ska beställas separat. Från 19,5 mm stickdjup kommer det andra skäret i kontakt med arbetsstycket. Då kan räfflor bildas. Använd vid behov enskäriga avstickningsplattor nr 273656 – 273670.

Teknisk beskrivning

Bladhöjd h ₅	26 mm
Spårbredd w	3 mm
för max. arbetsstycke-Ø	65 mm
Höjd h ₁	21,4 mm
Serie	Eco
totallängd L	97 mm
Användning	Vänster

Invändig	ja
axiell spårstickning kan göras	nej
Produktslag	Sticksvärd