



Fyrdornspressstång MicroCrimp, 2K-handtag, Typ: 6,0/K



Beställningsdata

Ordernummer	729540 6,0/K
GTIN	4003773045236
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Tillförlitlig crimpning tack vare spärrmekanism och synkron matning av crimpdornarna.
Kontroll av grundinställningen med bifogad måttpinne.

Pressdornmatningen kan ställas in i steg om 0,01 mm. Med standard-kontaktfäste för Harting-, HTS-, Ilme- och liknande kontakter.

Användningsdata:

För vinklade stift- och hylskontakter.

leveransinnehåll:

Fyrdornspressstång i väskan.

Teknisk beskrivning

för ledararea	0,14 - 6 mm ²
totallängd	230 mm
Det finns en spärrmekanism	ja
digital display	nej
Produktslag	Presstång