



Fyrdornsprestång DigiCrimp, 2K-handtag, Typ: 2,5



Beställningsdata

Ordernummer	729550 2,5
GTIN	4003773063209
Artikelklass	73F

Beskrivning

Utförande:

Tillförlitlig crimpning tack vare spärrmekanism och synkron matning av crimpdornarna. Kontroll av grundinställningen med bifogad måttpinne. Pressdornmatningen kan ställas in i steg om 0,01 mm och läsas av digitalt. Med omkalibreringsfunktion. Elektronisk slitageövervakning. Det finns olika inställningsfunktioner. Med standard-kontaktfäste Coninvers- och liknande kontakter.

Användningsdata:

För vinklade stift- och hylskontakter.

leveransinnehåll:

Fyrdornsprestång i väskan.

Teknisk beskrivning

totallängd	195 mm
för ledararea	0,08 - 2,5 mm ²
Det finns en spärrmekanism	ja
digital display	ja
Produktslag	Presstång

