

Garant**Invändig skärhållare stål, Höger, Skaft-Ø/vändskärsstorlek: 16/11mm****Beställningsdata**

Ordernummer	261124 16/11
GTIN	4045197778369
Artikelklass	21T

Teknisk beskrivning

Skruvsats förvändskär	269028 7
Spännhöjd L_2	15 mm
ISO-kod hållare	A16M SVJBR/L11
Huvudängd L_1	31,4 mm
totallängd L	150 mm
Passande vändskär	VB.. 1103..
Vändskärsstorlek	11 mm
Minimiförborrningshåldiameter D_{min}	22 mm
Halsbredd L_4	9,5 mm
Inställningsvinkel κ	142 grad
Mittförskjutning L_3	2 mm
Skaftdiameter D_s	16 mm
Norm	Verkstadsnorm
Användning	Höger
Invändigt svarvdjup upp till	3×D
Invändig	ja
Användning	Längssvarvning invändigt

Produktslag

Borrstång

Tillbehör

Precisionsbits för Torx®, 1/4 tum E 6.3 Torx®-profil TX8

674248 TX8

Skruvsats förvändskär Typ 7

269028 7

Momentskruvdragaremed skala, hållare för utbytbara klingor maximalt vridmoment 500 cNm

659957 500