

**Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreppar Z: 25/3mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221900 25/3
GTIN	2050002058446
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktöget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Antal skär Z	3
Vändskärsstorlek	09
Skaftdiameter D_s h6	25 mm
Passande vändskär	XD..
Skär-Ø D_c	25 mm
totallängd L_{tot}	200 mm
maximalt sågdjup $a_{p\ max}$	1,5 mm
Vändskärsskruv	229917 (T15; 2,1 Nm)
Ø D_3	10 mm
Utkragningslängd L_1	50 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D_{max}	48 mm
spiralfräsning Ø D_{min}	35 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	1,55 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	9,3 mm
Inställningsvinkel κ	13 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229917
------------	--------