

**Kopierfräs 7792VX, Cylindriskt skaft, Ø D / Antal skäreggar Z: 32/3Lmm****Beställningsdata**

Ordernummer	221900 32/3L
GTIN	2050002058484
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	32 mm
Utkragningslängd L ₁	70 mm
Vändskärsstorlek	12
Passande vändskär	XD..
Vändskärsskruv	229908 (T15; 3,1 Nm)
maximalt sågdjup a _{p max}	2,5 mm
totallängd L _{tot}	250 mm
Antal skär Z	3
Skaftdiameter D _s h6	32 mm
Ø D ₃	11 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{max}	62 mm
spiralfräsning Ø D _{min}	43 mm

Rampningsvinkel α_{\max}	1,67 grad
Rampningslängd L för α_{\max}	10,3 mm
Inställningsvinkel κ	12 grad
Skaftutförande	Cylindriskt skaft
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229908
------------	--------