



Kopierfräs 7792VX, med gänga, Ø D / Antal skäreppor Z: 42/4mm



Beställningsdata

Ordernummer	221905 42/4
GTIN	4056544199317
Artikelklass	28R

Beskrivning

Beskrivning:

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggor för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	42 mm
Passande vändskär	XD.. 1205
Vändskärsstorlek	12
Vändskärsskruv	229908 (T15; 3,1 Nm)
Ø D ₃	21 mm
Antal skär Z	4
maximalt sågdjup a _{p max}	2,5 mm
Fästgänga M	M16
total längd L _{tot}	43 mm
Invändig	ja
Rampningslängd L för α _{max}	20,3 mm

spiralfräsning $\varnothing D_{\min}$	63 mm
Rampningsvinkel α_{\max}	0,85 grad
spiralfräsning $\varnothing D_{\max}$	82 mm
Skaftutförande	med gänga
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229908
------------	--------