

**Kopierfräs 7792VX, med hål, Ø D / Antal skäreppor Z: 63/7mm****Beställningsdata**

Ordernummer	221908 63/7
GTIN	4056544198549
Artikelklass	28R

Beskrivning**Beskrivning:**

Vändskärens unika konstruktion och deras spånvinkel i fräskroppen minskar radialkrafterna avsevärt och avleder dem i radiell riktning. Extra tjocka vändskär med fyra eggar för mycket besvärliga tillämpningar och hög lönsamhet. Verktuget har speciella fördelar vid planfräsning och fräsning av djupa fickor och är tack vare slipad Wiperfas även lämplig för rampning och finbearbetning.

Teknisk beskrivning

Skär-Ø D _c	63 mm
Vändskärsskruv	229919 (T15; 3,1 Nm)
Passande vändskär	XD.. 1205
FästhålsØ	22 mm
totalängd L _{tot}	40 mm
Vändskärsstorlek	12
maximalt sågdjup a _{p max}	2,5 mm

Antal skär Z	7
Ø D ₃	42 mm
Invändig	ja
spiralfräsning Ø D _{min}	105 mm
spiralfräsning Ø D _{max}	124 mm
Rampningslängd L för α _{max}	41,3 mm
Rampningsvinkel α _{max}	0,42 grad
Inställningsvinkel κ	12 grad
Fz Helix	0,7
Skaftutförande	med hål
Fräsanvändning	Cirkulärfräsning
Fräsanvändning	Ramping
Fräsanvändning	Ramping
Bearbetningsstrategi	HPC
Produktslag	Kopierfräs

Tillbehör

Spännskruv	229919
------------	--------