

Garant**Tvåskärshuvud ER, Anslutning: ER40****Beställningsdata**

Ordernummer	237609 ER40
GTIN	4045197778925
Artikelklass	29W

Beskrivning**Utförande:**

Tvåskärshuvudet består av grundstomme och vändskärshållare.

Enkel anslutning med ER-spänntångchuck tack vare integrerad kona.

Skären kan ställas in ett och ett. Skären kan ställas in ett och ett.

Användningsdata:

För upprymning av permanenta hål.

Invändig: ja

Passande vändskär: CC..1204..

Effektiv längd L_1 : 85 mm

Spindelområde \varnothing : 65,5 - 87,1 mm

Vändskärsskriv: 219864

Teknisk beskrivning

Vändskärsskriv	219864
Effektiv längd L_1	85 mm
Passande vändskär	CC..1204..
Spindelområde \varnothing	65,5 - 87,1 mm
Anslutning	ER40
Invändig	ja
Produktslag	Tvåskärshuvud

