



Justerbar försänkare, weldon-skaft, Skaftdiameter D_s h6: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	216635 16
GTIN	4045197778970
Artikelklass	220

Beskrivning

Utförande:

Tillverkad av seghärdat verktygsstål. Djupgraverad skala. Två friställda vändskärsskäggar.

Användningsdata:

För avgradning, fasning och försänkning framåt och bakåt.

Lämplig för snedrampning.

För vinklar på 0 - 90° steglös inställning.

OBS!:

Använd förinställningsapparat för exakt gradtalsinställning.

Teknisk beskrivning

Utkragningslängd L ₁	37 mm
Antal skär Z	1
Skaftdiameter D _s h6	16 mm
Passande vändskär	SP.T09T3..
Skruvsats för vändskär	219841 (15IP; 3,0 Nm)
Klämskruv för justerelement	219887
Justerelement	219885
Försänkn-Ø D	16 mm
totallängd L _{tot}	86 mm

Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsområde fasningsvinkel	0-90 grad
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Justerelement	219885
Kläm-skruv	219887
Vändskärsskruvsats10 delar	219841