

**Justerbar försänkare, weldon-skaft, Skaftdiameter D_s h6: 20mm****Beställningsdata**

Ordernummer	216635 20
GTIN	4045197778987
Artikelklass	220

Beskrivning**Utförande:**

Tillverkad av seghärdat verktygsstål. Djupgraverad skala. Två friställda vändskärsskäggar.

Användningsdata:

För avgradning, fasning och försänkning framåt och bakåt.

Lämplig för snedrampning.

För vinklar på 0 - 90° steglös inställning.

OBS!:

Använd förinställningsapparat för exakt gradtalsinställning.

Teknisk beskrivning

Passande vändskär	SP.T1204..
Utkragningslängd L ₁	44 mm
Antal skär Z	1
Skaftdiameter D _s h6	20 mm
Skrivsats för vändskär	219848 (20IP; 5,5 Nm)
Klämskruv för justerelement	219888
Justerelement	219886
Försänkn-Ø D	20 mm
total längd L _{tot}	98 mm

Skaftutförande	weldon-skaft
Inställningsområde fasningsvinkel	0-90 grad
Produktslag	Försänkare

Tillbehör

Vändskärsskruvsats10 delar	219848
Justerelement	219886
Kläm-skruv	219888