



Fråshuvudförlängare Kort, Dorndiameter d1: 22mm



Beställningsdata

Ordernummer	301105 22
GTIN	4045197778437
Artikelklass	32B

Beskrivning

Utförande:

Tappar och anliggningsytor slipade i botten.

Användningsdata:

För flexibel förlängning av knivhuvudfästen. Prisvärt alternativ till dyra specialutföranden. 3 möjliga användningsalternativ. kort (45 mm) eller lång (70 mm) förlängning resp. maximal kombination av två korta förlängningar (2×45 mm).

leveransinnehåll:

Inklusive passande låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Reservskruv nr 301107.

Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	48 mm
Dorndiameter d ₁	22 mm
totallängd L	45 mm
A	19 mm
Norm	DIN 6357

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	förlängningsstång

Tillbehör

Åtdragningsskruv för förlängning 2 x 45 mm för dorndiameter D1 16 mm	301109 16
Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16
Åtdragningsskruv för förlängning 2 x 45 mm för dorndiameter D1 22 mm	301109 22
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Åtdragningsskruv för förlängning 2 x 45 mm för dorndiameter D1 40 mm	301109 40
Specialnyckel för dorn-Ø 13 mm	309840 13
Åtdragningsskruv för förlängning 45 mm för dorndiameter D1 16 mm	301107 16
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50
Åtdragningsskruv för förlängning 2 x 45 mm för dorndiameter D1 32 mm	301109 32
Åtdragningsskruv för förlängning 2 x 45 mm för dorndiameter D1 27 mm	301109 27
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
Åtdragningsskruv för förlängning 45 mm för dorndiameter D1 22 mm	301107 22
Åtdragningsskruv för förlängning 45 mm för dorndiameter D1 27 mm	301107 27
Åtdragningsskruv för förlängning 45 mm för dorndiameter D1 40 mm	301107 40
Specialnyckel för dorn-Ø 60 mm	309840 60
Åtdragningsskruv för förlängning 45 mm för dorndiameter D1 32 mm	301107 32

Låsskruv för förlängning för dornlängd L 45 mm	301111 45
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27