



Fråshuvudförlängare Kort, Dorndiameter d1: 32mm



Beställningsdata

Ordernummer	301105 32
GTIN	4045197778451
Artikelklass	32B

Beskrivning

Utförande:

Tappar och anliggningsytor slipade i botten.

Användningsdata:

För flexibel förlängning av knivhuvudfästen. Prisvärt alternativ till dyra specialutföranden. 3 möjliga användningsalternativ. kort (45 mm) eller lång (70 mm) förlängning resp. maximal kombination av två korta förlängningar (2×45 mm).

leveransinnehåll:

Inklusive passande låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Reservskruv nr 301107.

Teknisk beskrivning

totallängd L	45 mm
Dorndiameter d ₁	32 mm
Utvändig-Ø D	78 mm
A	24 mm
Norm	DIN 6357

Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm
Produktslag	förlängningsstång

Tillbehör

Åtdragningsskruv för förlängning 45 mm för dorndiameter D1 40 mm	301107 40
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
Åtdragningsskruv för förlängning 2 x 45 mm för dorndiameter D1 40 mm	301109 40
Åtdragningsskruv för förlängning 45 mm för dorndiameter D1 22 mm	301107 22
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
Åtdragningsskruv för förlängning 45 mm för dorndiameter D1 32 mm	301107 32
Åtdragningsskruv för förlängning 2 x 45 mm för dorndiameter D1 16 mm	301109 16
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16
Åtdragningsskruv för förlängning 2 x 45 mm för dorndiameter D1 32 mm	301109 32
Låsskruv för förlängning för dornlängd L 45 mm	301111 45
Åtdragningsskruv för förlängning 45 mm för dorndiameter D1 27 mm	301107 27
Åtdragningsskruv för förlängning 45 mm för dorndiameter D1 16 mm	301107 16
Specialnyckel för dorn-Ø 13 mm	309840 13
Specialnyckel för dorn-Ø 60 mm	309840 60
Åtdragningsskruv för förlängning 2 x 45 mm för dorndiameter D1 27 mm	301109 27

Åtdragningskruv för förlängning 2 x 45 mm för
dorndiameter D1 22 mm

301109 22