



Fråshuvudförlängare Lång, Dorndiameter d1: 16mm



Beställningsdata

Ordernummer	301106 16
GTIN	4045197778475
Artikelklass	32B

Beskrivning

Utförande:

Tappar och anliggningsytor slipade i botten.

Användningsdata:

För flexibel förlängning av knivhuvudfästen. Prisvärt alternativ till dyra specialutföranden. 3 möjliga användningsalternativ. kort (45 mm) eller lång (70 mm) förlängning resp. maximal kombination av två korta förlängningar (2×45 mm).

leveransinnehåll:

Inklusive passande låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

totallängd L	70 mm
Utvändig-Ø D	38 mm
Dorndiameter d ₁	16 mm
A	17 mm
Norm	DIN 6357
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm

Produktslag

förlängningsstång

Tillbehör

Åtdragningsskruv för förlängning 70 mm för dorndiameter D1 40 mm

301108 40

Låsskruv för förlängning för dornlängd L 70 mm

301111 70

Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm

309840 16

Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm

309840 22

Specialnyckel för dorn-Ø 60 mm

309840 60

Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm

309840 40

Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm

309840 27

Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm

309840 50

Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm

309840 32

Åtdragningsskruv för förlängning 70 mm för dorndiameter D1 32 mm

301108 32

Specialnyckel för dorn-Ø 13 mm

309840 13

Åtdragningsskruv för förlängning 70 mm för dorndiameter D1 27 mm

301108 27