



Fråshuvudförlängare Lång, Dorndiameter d1: 22mm



Beställningsdata

Ordernummer	301106 22
GTIN	4045197778482
Artikelklass	32B

Beskrivning

Utförande:

Tappar och anliggningsytor slipade i botten.

Användningsdata:

För flexibel förlängning av knivhuvudfästen. Prisvärt alternativ till dyra specialutföranden. 3 möjliga användningsalternativ. kort (45 mm) eller lång (70 mm) förlängning resp. maximal kombination av två korta förlängningar (2×45 mm).

leveransinnehåll:

Inklusive passande låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

totallängd L	70 mm
Dorndiameter d ₁	22 mm
Utvändig-Ø D	48 mm
A	19 mm
Norm	DIN 6357
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm

Produktslag	förlängningsstång
-------------	-------------------

Tillbehör

Låsskruv för förlängning för dornlängd L 70 mm	301111 70
--	-----------

Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50
--------------------------------	-----------

Specialnyckel för dorn-Ø 60 mm	309840 60
--------------------------------	-----------

Åtdragningsskruv för förlängning 70 mm för dorndiameter D1 27 mm	301108 27
--	-----------

Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
--------------------------------	-----------

Specialnyckel för dorn-Ø 13 mm	309840 13
--------------------------------	-----------

Åtdragningsskruv för förlängning 70 mm för dorndiameter D1 40 mm	301108 40
--	-----------

Åtdragningsskruv för förlängning 70 mm för dorndiameter D1 32 mm	301108 32
--	-----------

Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16
--------------------------------	-----------

Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
--------------------------------	-----------

Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
--------------------------------	-----------

Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
--------------------------------	-----------