



## Fråshuvudförlängare Lång, Dorndiameter d1: 32mm



### Beställningsdata

Ordernummer	301106 32
GTIN	4045197779304
Artikelklass	32B

### Beskrivning

**Utförande:**

Tappar och anliggningsytor slipade i botten.

**Användningsdata:**

För flexibel förlängning av knivhuvudfästen. Prisvärt alternativ till dyra specialutföranden. 3 möjliga användningsalternativ. kort (45 mm) eller lång (70 mm) förlängning resp. maximal kombination av två korta förlängningar (2×45 mm).

**leveransinnehåll:**

Inklusive passande låsskruv.

**Specialtillbehör:**

Specialnyckel nr 309840.

### Teknisk beskrivning

Utvändig-Ø D	78 mm
Dorndiameter d <sub>1</sub>	32 mm
totallängd L	70 mm
A	24 mm
Norm	DIN 6357
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm

Produktslag	förlängningsstång
-------------	-------------------

## Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
Åtdragningsskruv för förlängning 70 mm för dorndiameter D1 40 mm	301108 40
Åtdragningsskruv för förlängning 70 mm för dorndiameter D1 32 mm	301108 32
Åtdragningsskruv för förlängning 70 mm för dorndiameter D1 27 mm	301108 27
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Specialnyckel för dorn-Ø 60 mm	309840 60
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50
Specialnyckel för dorn-Ø 13 mm	309840 13
Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
Låsskruv för förlängning för dornlängd L 70 mm	301111 70