



Fråshuvudförlängare Lång, Dorndiameter d1: 40mm



Beställningsdata

Ordernummer	301106 40
GTIN	4045197779311
Artikelklass	32B

Beskrivning

Utförande:

Tappar och anliggningsytor slipade i botten.

Användningsdata:

För flexibel förlängning av knivhuvudfästen. Prisvärt alternativ till dyra specialutföranden. 3 möjliga användningsalternativ. kort (45 mm) eller lång (70 mm) förlängning resp. maximal kombination av två korta förlängningar (2x45 mm).

leveransinnehåll:

Inklusive passande låsskruv.

Specialtillbehör:

Specialnyckel nr 309840.

Teknisk beskrivning

Dorndiameter d ₁	40 mm
totallängd L	70 mm
Utvändig-Ø D	89 mm
A	27 mm
Norm	DIN 6357
Rundgångsnoggrannhet	≤ 3 µm

Produktslag	förlängningsstång
-------------	-------------------

Tillbehör

Specialnyckel för dorn-Ø 22 mm	309840 22
Specialnyckel för dorn-Ø 32 mm	309840 32
Specialnyckel för dorn-Ø 60 mm	309840 60
Specialnyckel för dorn-Ø 40 mm	309840 40
Specialnyckel för dorn-Ø 50 mm	309840 50
Åtdragningsskruv för förlängning 70 mm för dorndiameter D1 27 mm	301108 27
Låsskruv för förlängning för dornlängd L 70 mm	301111 70
Specialnyckel för dorn-Ø 13 mm	309840 13
Åtdragningsskruv för förlängning 70 mm för dorndiameter D1 40 mm	301108 40
Åtdragningsskruv för förlängning 70 mm för dorndiameter D1 32 mm	301108 32
Specialnyckel för dorn-Ø 27 mm	309840 27
Specialnyckel för dorn-Ø 16 mm	309840 16