

Garant**CNMG 09T304, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250150 HB7010-1
GTIN	4045197779076
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010-1
Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T304

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning