

Garant**CNMG 09T308, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250152 HB7010-1
GTIN	4045197779083
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
spån-brytare	SM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 8 mm
Sort	HB7010-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 09T308

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning