

**Garant****CNMG 120408, Sort: HB7010-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	250158 HB7010-1
GTIN	4045197779601
Artikelklass	21G

### Teknisk beskrivning

Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Sort	HB7010-1
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SM
Skärdjup $a_p$	0,5 - 8 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 440 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 120408

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning