

Garant**CNMG 190616, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250174 HB7010-1
GTIN	4045197779663
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Hörnradie	1,6 mm
Sort	HB7010-1
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup a _p	0,5 - 8 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v _c primär användning	120 - 440 m/min
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMG 190616

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning