


**Slippappersrondell (CER) Hookit 775L Flerhålad, Ø 150 mm, Kornstorlek: 220****Beställningsdata**

|              |              |
|--------------|--------------|
| Ordernummer  | 567792 220   |
| GTIN         | 763086427160 |
| Artikelklass | 53M          |

**Beskrivning****Utförande:**

Med **stabil filmbärare**. Den damm avvisande beläggningen förhindrar igensättning i förtid.

**Fördel:**

- **Mer likformig slipbild tack vare utomordentligt kornstöd.**
- **Förbättrad rivhållfasthet vid kantbelastning.**

**Användningsdata:**

Kan användas för torr- och våtslipning på trä, lack, metall och plastytor.

Precisionsslipkorn **Cubitron™ II** som är fördelaktiga på stora ytor (plåtbearbetning) tack vare **snabbare avverkning** och **jämnare ytfinish**.

**Teknisk beskrivning**

|                          |              |
|--------------------------|--------------|
| skiv-Ø                   | 150 mm       |
| tillverkarens beteckning | Hookit 775L  |
| Kornstorlek              | 220          |
| Serie                    | 775L         |
| Slipmedel                | Cubitron™ II |

|                             |                    |
|-----------------------------|--------------------|
| Slipmedlets beteckning      | Keramik            |
| Järn-, svavel och klorandel | < 0,1 %            |
| Produktnamnsattribut        | Ø 150 mm           |
| Maskin                      | Excenterslip       |
| maximal periferihastighet   | 40 m/s             |
| Produktslag                 | Slippappersrondell |

## Användardata

|                               | Lämplighet     | V <sub>c</sub> | ISO-kod |
|-------------------------------|----------------|----------------|---------|
| Alu Mg                        | lämplig        |                |         |
| Stål < 900 N/mm <sup>2</sup>  | lämplig        |                |         |
| Stål < 1400 N/mm <sup>2</sup> | lämplig        |                |         |
| Stål < 55 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 60 HRC                 | lämplig        |                |         |
| Stål < 67 HRC                 | mindre lämplig |                |         |
| INOX                          | mindre lämplig |                |         |
| Ti                            | mindre lämplig |                |         |
| CuZn                          | lämplig        |                |         |
| Plast, glasfiberarmerad plast | lämplig        |                |         |
| Trä                           | lämplig        |                |         |
| Lacker                        | lämplig        |                |         |
| Uni                           | lämplig        |                |         |
| vått maximal                  | lämplig        |                |         |
| torrt                         | lämplig        |                |         |