

**Garant****CNMM 120408, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250452 HB7010-1
GTIN	4045197779762
Artikelklass	21G

## Beskrivning

CNMM 120408 HB7010-1 Sort: HB7010-1  
spån-brytare: SR  
Skärdjup  $a_p$ : 2 - 10 mm  
Matning  $f$ : 0,4 - 1,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 100 - 375 m/min

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Matning $f$	0,4 - 1,2 mm/v
spån-brytare	SR
Skärhastighet $v_c$ primär användning	100 - 375 m/min
Skärdjup $a_p$	2 - 10 mm
Sort	HB7010-1
Hörnradie	0,8 mm

Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CNMM 120408
Antal byten/skär	4
Produktslag	Vändskär för svarvning