

Garant**DNMG 110404, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250652 HB7010-1
GTIN	4045197779823
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
spån-brytare	SS
Hörnradie	0,4 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110404

Antal byten/skär

4

Produktlag

Vändskär för svarvning