

Garant**DNMG 110408, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	250754 HB7010-1
GTIN	4045197779878
Artikelklass	21G

Beskrivning

DNMG 110408 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 5 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm

Primäranvändning	P
Sort	HB7010-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 110408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning