

**Garant****DNMG 150612, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	250764 HB7010-1
GTIN	4045197779908
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DNMG 150612 HB7010-1 Sort: HB7010-1  
spån-brytare: SM  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,5 - 5 mm  
Matning  $f$ : 0,2 - 0,5 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 120 - 440 m/min

## Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Matning $f$	0,2 - 0,5 mm/v
Hörnradie	1,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 440 m/min
Sort	HB7010-1

Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DNMG 150612
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning