

**Garant****KNUX 160405R, Sort: HB7010-1****Beställningsdata**

Ordernummer	251030 HB7010-1
GTIN	4045197779939
Artikelklass	21G

**Teknisk beskrivning**

Primäranvändning	P
Hörnradie	0,5 mm
spån-brytare	SM
Sort	HB7010-1
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Skärdjup $a_p$	0,5 - 5 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 440 m/min
spånbrytare	2,2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405R
Produktslag	Vändskär för svarvning

