

Garant**KNUX 160405L, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251032 HB7010-1
GTIN	4045197779946
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
spån­brytare	2,2 mm
spån­brytare	SM
Hör­radie	0,5 mm
Primär­användning	P
Skärför­hållande	kontinuerligt
Skärdjup a_p	0,5 - 5 mm
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
Antal byten/skär	2
ISO-kod vändskär	KNUX 160405L
Produktslag	Vändskär för svarvning

