

**Garant****SNMG 120408, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251144 HB7010-1
GTIN	4045197780027
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 500 m/min
Matning $f$	0,1 - 0,4 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SS
Sort	HB7010-1
Hörnradie	0,8 mm
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408

Antal byten/skär

8

Produktslag

Vändskär för svarvning