

Garant**SNMG 120408, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251324 HB7010-1
GTIN	4045197780102
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SG
Skärhastighet v_c primär användning	100 - 375 m/min
Matning f	0,25 - 0,8 mm/v
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Sort	HB7010-1
Skärdjup a_p	1,5 - 9 mm
Hörnradie	0,8 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grov-bearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SNMG 120408

Antal byten/skär	8
Produktslag	Vändskär för svarvning