

Garant**SNMG 120412, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 251326 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780119 |
| Artikelklass | 21G |

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|------------------|
| Sort | HB7010-1 |
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärhastighet v_c primär användning | 100 - 375 m/min |
| Hörnradie | 1,2 mm |
| Skärdjup a_p | 1,5 - 9 mm |
| spån-brytare | SG |
| Primäranvändning | P |
| Matning f | 0,25 - 0,8 mm/v |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grov-bearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | SNMG 120412 |

Antal byten/skär

8

Produktslag

Vändskär för svarvning