

**Garant****TNMG 160404, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251432 HB7010-1
GTIN	4045197780195
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
spån-brytare	SS
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 500 m/min
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Sort	HB7010-1
Skärdjup $a_p$	0,3 - 2 mm
Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TNMG 160404
Antal byten/skär	6

Produktslag

Vändskär för svarvning