

**Garant****VNMG 160408, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	251804 HB7010-1
GTIN	4045197780263
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Sort	HB7010-1
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 440 m/min
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradi	0,8 mm
spån-brytare	SM
Matning $f$	0,1 - 0,5 mm/v
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VNMG 160408

Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning