

Garant**WNMG 080404, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	251962 HB7010-1
GTIN	4045197780294
Artikelklass	21G

Beskrivning

WNMG 080404 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SS
Skärdjup a_p : 0,3 - 2 mm
Matning f : 0,1 - 0,4 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Matning f	0,1 - 0,4 mm/v
Skärdjup a_p	0,3 - 2 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Sort	HB7010-1
Primäranvändning	P
Hörnradie	0,4 mm

Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Produktslag	Vändskär för svarvning