

Garant**WNMG 080404, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252068 HB7010-1
GTIN	4045197780331
Artikelklass	21G

Beskrivning

WN.G 080404 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,4 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm

Sort	HB7010-1
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080404
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning