

Garant**WNMG 080408, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	252070 HB7010-1
GTIN	4045197780348
Artikelklass	21G

Beskrivning

WN.G 080408 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,5 - 4 mm
Matning f : 0,2 - 0,5 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
spån-brytare	SM
Sort	HB7010-1
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Skärdjup a_p	0,5 - 4 mm

Skärförhållande	kontinuerligt
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080408
Antal byten/skär	6
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning