

**Garant****WNMG 080412, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	252072 HB7010-1
GTIN	4045197780355
Artikelklass	21G

## Teknisk beskrivning

Matning f	0,2 - 0,5 mm/v
Primäranvändning	P
Skärhastighet $v_c$ primär användning	120 - 440 m/min
Hörnradie	1,2 mm
Sort	HB7010-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,5 - 4 mm
spån-brytare	SM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	WNMG 080412
Antal byten/skär	6

Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning