

Garant**CC.T 060204, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260052 HB7010-1
GTIN	4045197780393
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradi	0,4 mm
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Primäranvändning	P
Sort	HB7010-1
spån-brytare	SS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 060204

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning