

Garant**CC.T 09T302, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260056 HB7010-1
GTIN	4045197780409
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SS
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	P
Sort	HB7010-1
Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 09T302

Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning