

**Garant****CC.T 120404, Sort: HB7010-1**

### Beställningsdata

Ordernummer	260064 HB7010-1
GTIN	4045197780423
Artikelklass	21G

### Beskrivning

CC.T 120404 HB7010-1 Sort: HB7010-1  
spån-brytare: SS  
Tolerans: MF  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 2,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,25 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 150 - 500 m/min

### Teknisk beskrivning

Primäranvändning	P
Sort	HB7010-1
Hörnradie	0,4 mm
Matning $f$	0,05 - 0,25 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt
Skärdjup $a_p$	0,2 - 2,5 mm
spån-brytare	SS

Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 500 m/min
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120404
Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning