

Garant**CCMT 120408, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260066 HB7010-1
GTIN	4045197780430
Artikelklass	21G

Beskrivning

CCMT 120408 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SS
Tolerans: MF
Skärdjup a_p : 0,2 - 2,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,25 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

Skärdjup a_p	0,2 - 2,5 mm
Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SS
Matning f	0,05 - 0,25 mm/v
Hörnradie	0,8 mm
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Primäranvändning	P

Sort	HB7010-1
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	CCMT 120408
Antal byten/skär	2
Tolerans	MF
Produktslag	Vändskär för svarvning