

Garant**CC.T 120404, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

| | |
|--------------|-----------------|
| Ordernummer | 260158 HB7010-1 |
| GTIN | 4045197780492 |
| Artikelklass | 21G |

Beskrivning

CC.T 120404 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SM
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 4 mm
Matning f : 0,1 - 0,3 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 120 - 440 m/min

Teknisk beskrivning

| | |
|---------------------------------------|-----------------|
| Skärförhållande | kontinuerligt |
| Skärhastighet v_c primär användning | 120 - 440 m/min |
| Primäranvändning | P |
| Hörnradie | 0,4 mm |
| spån-brytare | SM |
| Sort | HB7010-1 |
| Skärdjup a_p | 0,2 - 4 mm |

| | |
|-----------------------------|-------------------------------------|
| Matning f | 0,1 - 0,3 mm/v |
| Tilldelning huggning/skrubb | Grovbearbetning till finbearbetning |
| Skärmaterial | VHM |
| ISO-kod vändskär | CCMT 120404 |
| Antal byten/skär | 2 |
| Tolerans | M |
| Produktslag | Vändskär för svarvning |