

Garant**DC.T 070202, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260351 HB7010-1
GTIN	4045197780515
Artikelklass	21G

Beskrivning

DCMT 070202 HB7010-1 Sort: HB7010-1
spån-brytare: SS
Tolerans: M
Skärdjup a_p : 0,2 - 1,5 mm
Matning f : 0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning: 150 - 500 m/min

Teknisk beskrivning

Hörnradie	0,2 mm
Primäranvändning	P
Sort	HB7010-1
Matning f	0,05 - 0,2 mm/v
Skärhastighet v_c primär användning	150 - 500 m/min
Skärdjup a_p	0,2 - 1,5 mm

Skärförhållande	kontinuerligt
spån-brytare	SS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070202
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning