

**Garant****DC.T 070204, Sort: HB7010-1**

## Beställningsdata

Ordernummer	260353 HB7010-1
GTIN	4045197780522
Artikelklass	21G

## Beskrivning

DC.T 070204 HB7010-1 Sort: HB7010-1  
spån-brytare: SS  
Tolerans: M  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 150 - 500 m/min

## Teknisk beskrivning

Skärförhållande	kontinuerligt
Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 500 m/min
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Hörnradie	0,4 mm
Sort	HB7010-1
spån-brytare	SS
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm

Primäranvändning	P
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	DCMT 070204
Antal byten/skär	2
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning