

Garant**SC.T 120408, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260766 HB7010-1
GTIN	4045197780669
Artikelklass	21G

Beskrivning

SC.T 120408 HB7010-1 Hörnradie: 0,8 mm

Sort: HB7010-1

spån-brytare: SM

Tolerans: M

Skärdjup a_p : 0,5 - 2,5 mmMatning f : 0,1 - 0,3 mm/v

Teknisk beskrivning

Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Sort	HB7010-1
Skärförhållande	kontinuerligt
Hörnradie	0,8 mm
Primäranvändning	P
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v

spån-brytare	SM
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	SCMT 120408
Antal byten/skär	4
Tolerans	M
Produktslag	Vändskär för svarvning