

Garant**TC.T 110202, Sort: HB7010-1**

Beställningsdata

Ordernummer	260980 HB7010-1
GTIN	4045197780706
Artikelklass	21G

Teknisk beskrivning

spån-brytare	SM
Primäranvändning	P
Skärförhållande	kontinuerligt
Matning f	0,1 - 0,3 mm/v
Skärdjup a_p	0,5 - 2,5 mm
Skärhastighet v_c primär användning	120 - 440 m/min
Sort	HB7010-1
Hörnradie	0,2 mm
Tilldelning huggning/skrubb	Grovbearbetning till finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	TCMT 110202
Antal byten/skär	3

Tolerans

M

Produktlag

Vändskär för svarvning