

NOVUS[®]**Sats med fintrådsklammer 5000 delar, Typ A, maximalt indrivningsdjup klammer: 10mm**

Beställningsdata

Ordernummer	078417 10
GTIN	4009729006474
Artikelklass	07E

Beskrivning

Utförande:

Fintrådsklammer typ A 53/6-14 för trälister, ståltrådsnät, metalletiketter, textilmaterial etc.

Teknisk beskrivning

maximalt indrivningsdjup klammer	10 mm
Typ	Typ A
Satsinnehåll	5000 delar
Produktslag	klämma