

**Garant****VBMT 110304, Sort: HB7010-1****Beställningsdata**

Ordernummer	261144 HB7010-1
GTIN	4045197780751
Artikelklass	21G

**Beskrivning**

VBMT 110304 HB7010-1 Sort: HB7010-1  
spån-brytare: SS  
Skärdjup  $a_p$ : 0,2 - 1,5 mm  
Matning  $f$ : 0,05 - 0,2 mm/v  
Skärhastighet  $v_c$  primär användning: 150 - 500 m/min

**Teknisk beskrivning**

Skärhastighet $v_c$ primär användning	150 - 500 m/min
Hörnradie	0,4 mm
Skärdjup $a_p$	0,2 - 1,5 mm
Sort	HB7010-1
Primäranvändning	P
Matning $f$	0,05 - 0,2 mm/v
Skärförhållande	kontinuerligt

spån-brytare	SS
Tilldelning huggning/skrubb	Finbearbetning
Skärmaterial	VHM
ISO-kod vändskär	VBMT 110304
Antal byten/skär	2
Produktslag	Vändskär för svarvning